

メトラー・トレド (レイニン) LTSピペットキャンペーン

LTS手動シングル・マルチピペットが特別価格! 40%OFF



小さな面積のシーリング
劇的に摩擦を削減

ポジティブストップ
シャフトの押し込みは不要

LTSピペットとLTSチップにより
毎回完璧なシーリングを実現
汎用性チップに比べ、LTSはチップとシャフトの間の摩擦を排除し、チップの装着と取り外しにかかる力を劇的に低減します。さらに、先端上部の薄いシーリングとポジティブストップにより、わずかな力でしっかりとした密閉性のあるフィット感を作り出します。

- キャンペーン対象機種
- Pipet-Lite XLS+ LTSタイプ (L)
- Pipet-Lite XLS+マルチチャンネル
- Pipet-Lite XLS アジャスタブルスパーサー

キャンペーン期間：2018年12月17日～2019年3月15日 (ご注文分)

詳細は ▶ www.mt.com/JP-LTScamp

キャンペーンお申し込み方法

本お申し込み用紙と一緒にご希望のレイニン手動シングル・マルチチャンネルピペットのご注文書を販売店にFAXにてお送りください。メトラー・トレドにて本お申し込み用紙を確認の上、特別価格を適用させていただきます。

LTS Pipet-Lite XLS+ LTSタイプ (L)

手にやさしく疲れにくい。抜群のフィット感と操作性



品番	製品名	ご注文本数	容量	特別価格
17014393	L-2XLS+		0.1~2 µL	27,400
17014388	L-10XLS+		0.5~10 µL	27,400
17014392	L-20XLS+		2~20 µL	24,900
17014384	L-100XLS+		10~100 µL	24,900
17014391	L-200XLS+		20~200 µL	24,900
17014405	L-300XLS+		20~300 µL	24,900
17014382	L-1000XLS+		100~1,000 µL	24,900
17014390	L-2000XLS+		200~2,000 µL	24,900
17011790	L-5000XLS		500~5,000 µL	28,900
17011783	L-10MLXLS		1~10 mL	28,900
17011788	L-20MLXLS		2~20 mL	30,800

※LTSピペットには、専用のLTSチップをご使用ください

LTS Pipet-Lite XLS アジャスタブル スペーサー

スピード、容易さ、高精度に優れた Pipet-Lite XLS アジャスタブル スペーサーで、複雑なワークフローを合理的に処理。



品番	製品名	ご注文本数	容量	特別価格
6チャンネル				
17011841	LA6-300XLS		20~300 µL	120,600
17011840	LA6-1200XLS		100~1,200 µL	124,800
8チャンネル				
17011844	LA8-50XLS		5~50 µL	123,600
17011843	LA8-300XLS		20~300 µL	123,600
17011842	LA8-1200XLS		100~1,200 µL	128,400

※LTSピペットには、専用のLTSチップをご使用ください

LTS Pipet-Lite XLS+マルチチャンネル

軽量でバランスに優れたマルチチャンネルは迅速にサンプル吸引が行え、すべてのチャンネルにおいて最高の再現性を実現します。



品番	製品名	ご注文本数	容量	特別価格
8チャンネル				
17013802	L8-10XLS+		0.5~10 µL	77,400
17013803	L8-20XLS+		2~20 µL	72,000
17013804	L8-50XLS+		5~50 µL	72,000
17013805	L8-200XLS+		20~200 µL	72,000
17013806	L8-300XLS+		20~300 µL	72,000
17014496	L8-1200XLS+		100~1,200 µL	93,000
12チャンネル				
17013807	L12-10XLS+		0.5~10 µL	94,200
17013808	L12-20XLS+		2~20 µL	87,000
17013809	L12-50XLS+		5~50 µL	87,000
17013810	L12-200XLS+		20~200 µL	87,000
17013811	L12-300XLS+		20~300 µL	87,000
17014497	L12-1200XLS+		100~1,200 µL	117,600

※LTSピペットには、専用のLTSチップをご使用ください

ユーザー様情報 (名刺添付可)

ふりがな	必須	
お名前	必須	
企業名 / 大学名 / 研究機関名	必須	
部署 / 学部 / 研究室	必須	
住所	必須	〒
電話番号	必須	
E-mailアドレス	必須	
ピペット使用本数	任意	本 (うちレイニンピペット 本)

個人情報の取り扱いについて
お客様の情報は製品と関係ない限りお預けする際に利用させていただきます。お客様の情報は弊社と事前に秘密保持契約を結んだ業務委託先に必要な範囲で開示することがあります。この情報は弊社の訂正、削除などを依頼いただく際、ご本人様からの依頼があった場合は迅速に対応させていただきます。貴社担当者までご連絡ください。E-mail: privacy.jp@mt.com

www.mt.com/JP-LTScamp

For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル6F
TEL:03-5815-5515 FAX:03-5815-5525

代理店名

©12/2018 Mettler-Toledo K.K.,
Printed in Japan 96170530

- 製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください
- 価格に消費税は含まれておりません